



FTS1-2

1. 2台のFTS1のトークセットを、お使いのファイバリンクケーブルをお使い下さい。シングルモード、マルチモードのいずれのファイバでもお使い頂けます。
2. 接続が完了しましたら、ヘッドセットをパネル上部のポートに接続し、電源を入れます。
3. FTS1は自動で対になるトークセットを探し始めます。およそ3秒程度でコミュニケーションリンクは確立されます。上部のランプが赤から緑に表示が切り替わりましたら、ご利用頂けます。
4. 音量は上部の調整ノブで簡単に調整できます。

表示ランプについて

緑の場合：リンクが完了しています。

赤の場合：リンクが依然確立されていません。

点滅：電池残量が少なくなっています。

消灯：電池が無くなった状態ですので、電池を交換して下さい。＊9V電池です。





FTS1-2 マルチシングル両用 光トークセット かんたん使用ガイド

メンテナンスについて

光ファイバコネクタは、ホコリや汚れに非常に弱いので、コネクタは常に適切なコネクタクリーナーで洗浄してきれいな状態にしてください。 <http://www.opto-works.co.jp/productsinfields/one-cc.html>

[productsinfields/one-cc.html](http://www.opto-works.co.jp/productsinfields/one-cc.html)

使用しない時には、必ず、コネクタキャップを被せるようにして下さい。

9Vの電池を交換する場合、ゴム保護ブーツから本体を取り外し、後部の電池ケースを開き交換します。

保証について、

NOYES社の全ての製品はご購入頂いてから、1年間は製品保証対象となります。一年以内に破損、修理が必要となりましたら、弊社までご連絡下さい。ただ、本体の自己修理、改造、事故、不適切な使い方の為に生じた不具合においては、メーカーの保証対象外になりますので、ご留意下さい。

製品仕様：

製品モデル	FTS1-2
レンジ@25C	17dB typ.
ファイバタイプ	マルチモード・シングルモード両方にて使用可能
波長	1300nm
コネクタ	ST, SC, FCの何れかをご注文時にご選択頂けます。
動作温度範囲	0~50°C
保存温度	-20°C~60°C
相対湿度	90% RH (結露無きこと)
電源	9Vアルカリ乾電池 ACアダプタをオプションでご利用頂けます。



141-0022 東京都品川区東五反田1-7-8 デュオステージ802

オプトワークス株式会社 Tel. 03-3445-4755

website: <http://www.opto-works.co.jp> Email: sales@opto-works.co.jp